

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	900 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,55 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	88 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	90 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6204ZV

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Rendelési szám 00804433

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

