

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Duratech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 900 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 1800 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -40 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 80 °C

Összsúly 0,55 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga Poliamid, nehéz

Futófelület anyaga Kerékkel megegyező

Csapágó Precíziós golyóscsapágó

Szálvédők Futófelület védelem nélkül

Átmérő 82 mm

Futófelület szélessége 88 mm

Tengely furat átmérője 20 mm

Kerékagy hossza 90 mm

A futófelület keménysége (D) 75 Shore D

Csapágó típusa 6204ZV

