

KAPPA LOAD

9652FTP200P64 kick pedal

EAN 4031582455786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	3360 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	255 mm

CHAPE

Déport	65 mm
Rayon d'encombrement	183 mm
Diamètre d'encombrement	366 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9652FTP200P64 kick pedal

EAN 4031582455786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

