

## FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Forma                                 |
| Tipo                                | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Portata a 3 km/h                    | 125 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -18 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 120 °C                                |
| Altezza totale                      | 166 mm                                |

## RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
|                             | morbido                                        |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione               |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 125 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 18 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 60 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Materiale               | Zama / Alluminio                 |
| Forma della forcella    | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Disassamento            | 41 mm                            |
| Raggio di piroettamento | 117 mm                           |

## FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 92 mm               |
| Larghezza della piastra          | 64 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 73 mm               |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 43 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 45 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 10,7 mm             |

# FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

