

# ALPHA

3470PIO080P62

EAN 4031582303728  
Bestelnummer 00003872

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,679 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm
Diameter koepel	75 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

# ALPHA

3470PIO080P62



EAN 4031582303728  
Bestelnummer 00003872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

