PRODUKTINFORMATION

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
CO2-udledning (scope 3)	3.12
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,35 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	45 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH