PRODUCTINFORMATIE

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, blokprofiel
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	260 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	74 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	1,04 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Bestelnummer 00031045

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH