

## ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Numéro de commande 00064388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 75 mm                             |
| Poids                           | 0,649 kg                          |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Identique au corps de roue |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Axe                      | axe de roue boulonné       |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)    |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 100 mm                     |
| Largeur du bandage       | 36 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 36 mm                      |
| Dureté du bandage (D)    | 65 Shore D                 |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                    |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

# ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Numéro de commande 00064388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

3470...100P30-13

