

## AGILA

2478PJO125P50

EAN 4031582030327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○   |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 160 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 0,59 kg                              |

## SUPORTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo               |
| Cor               | Passivada a azul    |
| Diâmetro do dome  | 60 mm               |

## RODA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno            |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica   |
| Rolamento                  | Rolamento liso           |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios            |
| Diâmetro                   | 125 mm                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A               |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 77 mm                       |
| Largura da placa                      | 67 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 56 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 61,5 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 8,5 mm                      |

# AGILA

2478PJO125P50

EAN 4031582030327

Número de encomenda 00006533

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

