

## GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,62 kg
Teljes szélesség	65 mm

## VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Világosszürke (RAL7035)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	190 mm
Kupola átmérője	59 mm

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Futófelület színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	90 Shore A

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	22 mm
Csavar hossza	40 mm

# GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853

Rendelési szám 00073989  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

