

## ZETA

4681ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337648

Номер замовлення 00838061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Zeta

Тип Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12532 - Транспортвальне обладнання

Обвантажопідйомність 4 км/год 700 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 560 kg

Статичний Вантажопідйомність 1400 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 240 mm

Загальна ширина 96 mm

Загальна вага 3,673 kg

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
|                         | м'який                          |
|                         | опуклий                         |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | Дорожньо-сірий А (RAL7042)      |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 200 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (А) | 80 Прибережна А                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm  |
| Радіус повороту     | 155 mm   |
| Поворотне з'єднання | 310 mm   |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm  |

# ZETA

4681ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337648

Номер замовлення 00838061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

