DURATECH

UOO050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	21.7 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.02 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOO050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH