

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Forma
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-18 °C
Opseg temperature (maksimalni)	120 °C
Sveukupna visina	190 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	18 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	60 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Cink-di-kasting / Aluminijum
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	41 mm
okretni radijus	109 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	40 mm

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

