

SUPRATECH

PJP 050X18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Numero d'ordine 00061242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Asse diametro del foro	6,2 mm
Lunghezza mozzo	22 mm
Larghezza corpo	18 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,046 kg

SUPRATECH

PJP 050X18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Numero d'ordine 00061242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

