

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam | Linea light |
| Type | Zwenkwiel met wielrem |
| Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 kg |
| Statisch Draagvermogen | 80 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 68 mm |
| Totale breedte | 46 mm |
| Totaal gewicht | 0,086 kg |

WIEL

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 65 mm |
| Breedte Loopvlak | 13,9 mm |

VORK

| | |
|-----------------|------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Zwenk radius | 67 mm |
| Uitzwenking | 134 mm |
| Diameter koepel | 23 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm |



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF
Design
Award