



L'image peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

#### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                                |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Oui                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 166 mm                             |
| Largeur totale                  | 52 mm                              |
| Poids global                    | 0.72 kg                            |

#### CHAPE

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                          |
| Forme Chape             | Slim                               |
| Pivot                   | Tige pivotante                     |
| Couleur de la chape     | Gris argenté (similaire à RAL7001) |
| Déport                  | 37 mm                              |
| Rayon d'encombrement    | 99.5 mm                            |
| Diamètre d'encombrement | 199 mm                             |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                              |

#### ROUE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, conducteur électrique             |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Étanche     |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)                        |
| Pare-fils             | Garde-filet intégré                          |
| Diamètre              | 125 mm                                       |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                        |
| Largeur du corps      | 32 mm                                        |
| Dureté du Bandage (A) | 91 Shore A                                   |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D                                   |

#### RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 95 mm                |
| Largeur de plaque                     | 70 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 50 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 75 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

## Product Drawings

