

# BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Basetech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	120 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	240 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,05 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	34,5 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

