TERMÉKINFORMÁCIÓK

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	34,5 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Basetech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	120 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	240 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,05 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH