

LUMINA

5520PJ050L51-8

EAN 4031582338676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	56 mm
Àmplia general	54 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	48 mm
Sterferencia de giro	96 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	10 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	8 mm



Premi
Red Dot
Disseny
Award

LUMINA


5520PJ1050L51-8

EAN 4031582338676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Premi
Red Dot
Design
Award