

ZETA

4680ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337532

Номер заказа 00837830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	640 kg
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	290 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	4,393 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
	мягкий
	выпуклый
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая А

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	180 mm
Поворотное соединение	360 mm
Диаметр купола	96 mm

ZETA

4680ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337532

Номер заказа 00837830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ZETA

4680ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337532
Номер заказа 00837830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

