

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	35 mm
Kopējais svars	0,09 kg

KRONŠTEINIS

Mājojklā materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	27 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Korpusa platums	19 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	55 mm
Plāksnes platums	55 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	44 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	44 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Pasūtījuma numurs 00003898
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

