INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-21/11

EAN 4031582090185



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Douille synthétique |
| Type | Accessoire |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids | 0,01 kg |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Manchon synthétique, carré |
| Diamètre du trou central | 21 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-21/11

EAN 4031582090185

Numéro de commande 00009045

**Dessins du produit**




| Bezeichnung | A | B | C |
|---|---|---|---|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH