

## AGILA

2477PIP125R05-22 TFR

EAN 4031582389272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Нет                                         |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 163 mm                                      |
| Общий вес                             | 1,06 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                   |
| Радиус поворота       | 131 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                              |
| Материал корпуса        | Полипропилен                        |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 125 mm                              |
| Ширина Протектор        | 32 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 75 Береговая A                      |

## ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm                    |
| Длина Болт   | 45 mm                    |

# AGILA

2477PIP125R05-22 TFR

EAN 4031582389272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

