

# ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Número de pedido 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ● ●

Ruido de movimiento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Elastech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 600 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 480 kg

Capacidad de carga estática 1200 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 85 °C

Peso total 3,58 kg

## ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris/sin marcas
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	300 mm
Ancho de Banda de rodadura	55 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	55 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

# ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Número de pedido 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

