

INTEGRAL TWIN

2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W

EAN 4031582341812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral twin
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	125 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	375 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	129 mm
Общая ширина	63 mm
Общий вес	1,07 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Светло-серый (RAL7035)
Офсет (Смещение)	31 mm
Радиус поворота	85 mm
Поворотное соединение	170 mm
Диаметр купола	61,5 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо	Светло-серый (RAL7035)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	91 Береговая A
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	51 mm
Положение резьбы Болт	7 mm
Количество монтажных отверстий Болт	4
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.



Немецкая
награда
за
Дизайн



Награда
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL TWIN

2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W


EAN 4031582341812

Номер заказа 00063387

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Немецкая
награда
за
Дизайн



Награда
Red Dot
Дизайн
Award