

AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473

Número de comanda 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 135 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 0,581 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 38 mm |
| Scio de giro | 88 mm |
| Sterferencia de giro | 176 mm |
| Dome Dictel | 60 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm |
| Col·lecció | Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. |

AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473
Número de comanda 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

