

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 160 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 320 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,39 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Niet gedefinieerd |
| Materiaal loopvlak | Polypropyleen, zacht |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

