

AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Agila stainless
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	69 mm
전체 너비	43 mm
전체 체중	0.17 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 중형
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	24 mm
회전 반경	70 mm
회전 간섭	140 mm
Material brake pedal	폴리아미드
돔 직경	41 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
차체 너비	19 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	11 mm
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.

AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937

주문 번호 00036674
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

