

ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525

Pasūtījuma numurs 00803930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	117 mm
Kopējais svars	2,644 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Krāsa	Pasivēts ar zilu

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	117 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525

Pasūtījuma numurs 00803930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

