

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	89 mm
总宽度	54 mm
总重量	0.148 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	白色铝 (类似 RAL9006)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝 (类似 RAL9006)
偏移量	38 mm
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	20 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	11 mm

产品信息

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

