

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Número de pedido 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Aviana
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	102 mm
Ancho total	69 mm
Peso total	0,341 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas cónico, Inoxidable
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Anchura del cuerpo	25 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Gris plateado (RAL7001)
Desplazamiento	28 mm
Radio de giro	68,5 mm
Interferencia de giro	137 mm
Diámetro del domo	54 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular con elementos de freno
Longitud de la placa	70 mm
Anchura de la placa	55 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	51 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	41 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	51 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	57 mm
Diámetro del orificio de la placa	5,5 mm



Premio al Diseño Red Dot



Premio al Diseño Alemán

DIBUJOS TÉCNICOS

