

## STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Stylea                |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                 |
| Összsúly                          | 101 mm                |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                 |
| Összsúly                          | 0,141 kg              |

## KERÉK

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga     | Poliamid                |
| Futófelület anyaga     | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                 | Precíziós golyóscsapág  |
| Tengely                | Szegecselt              |
| Szálvédők              | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                 | 100 mm                  |
| Futófelület szélessége | 20 mm                   |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anyag           | Poliamid         |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa  |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható |
| Körbeforgás     | 88 mm            |
| Körbeforgás     | 176 mm           |
| Kupola átmérője | 41 mm            |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 11 mm                       |

# STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

