

# LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518  
Broj porudžbine 00038181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea clinic load                                         |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja                                 |
| Nosivost na 3 km/h             | 200 kg                                                    |
| Statički Nosivost              | 400 kg                                                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                                                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                                                     |
| Sveukupna visina               | 155 mm                                                    |
| Ukupna širina                  | 71 mm                                                     |
| Ukupna težina                  | 1,624 kg                                                  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Slat siva (RAL7015)      |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 150 mm                   |
| Širina omotac              | 15 mm                    |
| Širina tela                | 15 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Materijal       | poliamid                                  |
| oblik viljusk   | kuciste za dva Tocak                      |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja            | Siva bela (RAL9002)                       |
| ofset           | 47,5 mm                                   |
| okretni radijus | 122,5 mm                                  |
| Otpor okretanju | 245 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 46 mm                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf                       | 32 mm                                                    |
| Dužina sraf                        | 51 mm                                                    |
| Položaj sraf                       | 7 mm                                                     |
| Količina otvora za montiranje sraf | 2                                                        |



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



IF nagrada za  
Dizajn