

ZETA

4681ITP125P63 FLATXL

EAN 4031582400427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Име на продукта | Zeta |
| Тип корпус | Завъртане на Колело с Заклучване по пососка |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 500 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 400 kg |
| Статичен Товароносимост | 1000 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -0,3333 °C |
| Обща височина | 164 mm |
| Общо тегло | 2,857 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|--|
| Материал | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване | 55 mm |
| Интерференция при завъртане | 230 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|--|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

