

# NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	750 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Meghatározatlan
Futófelület anyaga	Polipropilén, puha
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	96 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Golyóscsapágy átmérője	52 mm
Golyóscsapágy szélessége	14 mm

