

# MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps         | Tôle d'acier                    |
| Bandage                   | Polyuréthane, Mousse            |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils                 | Avec protège-filet              |
| Diamètre                  | 400 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 90 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 10 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 129 mm                          |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nom du produit              | Maxtech |
| Type                        | Roue    |
| Capacité de charge à 3 km/h | 145 kg  |
| Conducteur électrique       | Non     |
| Inoxydable                  | Non     |
| Statique Capacité de charge | 190 kg  |
| Poids global                | 3.62 kg |

# MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

