INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208

L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	190 kg
Poids global	3.62 kg

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Polyuréthane, Mousse
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	90 mm
Diamètre du trou de l'Axe	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH