

AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	160 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0.64 kg

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	103.5 mm
Diamètre d'encombrement	207 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Longueur de la platine	77 mm
Largeur de la platine	67 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	46.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	61.5 mm
Diamètre des trous de la platine	8.5 mm

