INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LEVINA

5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	137 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de balles
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	98 mm
Diamètre d'encombrement	196 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	45 mm

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH