

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Номер замовлення 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Лиття |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 80 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 30 mm |
| Довжина хаба | 90 mm |
| Ширина тіла | 80 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Novatech |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 2160 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 1800 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 3600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 9,18 kg |

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

