

# ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 150 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 300 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Altezza totale                      | 128 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 75 mm                               |
| Peso complessivo                    | 0,65 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 40 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 90 mm                       |
| Ingombro di piroettamento | 180 mm                      |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm                       |

## RUOTA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene          |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo     |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano       |
| Asse                        | Vite con dado          |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili                    | Senza parafili         |
| Diametro                    | 100 mm                 |
| Larghezza battistrada       | 36 mm                  |
| Larghezza corpo             | 36 mm                  |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D             |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Numero d'ordine 00064388  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470...100P30-13

