

# PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Puretech                   |
| Typ                         | Kolo                       |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 60 kg                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                         |
| Nerezové                    | Ne                         |
| Statická Nosnost            | 120 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková hmotnost            | 0,1 kg                     |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu        | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko                 | Ložisko                  |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra              |
| Průměr                  | 75 mm                    |
| Šířka Běhoun            | 25 mm                    |
| Průměr otvoru pro šroub | 8 mm                     |
| Délka náboje            | 26,5 mm                  |
| Tvrdość Běhoun (A)      | 87 Obuv A                |