INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	26,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,1 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH