INFORMACJE O PRODUKCIE

# DURATECH SILENT

## HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Tłumienie, materiał hybrydowy |
| Materiał bieżni | Poliamid |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 36 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●● |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Duratech silent |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 160 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 320 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,4 kg |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

**Rysunki produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH