



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	50 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Type de roulement	6204ZV
Convient pour/à	bt

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	480 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.51 kg




NOVATECH

FTP 125x40-Ø20 H150

EAN 4031582381745

Numéro de commande 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.