

## STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Stylea                |
| Ház típusa                        | Kerékfékes görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 50 kg                 |
| Elektromosan vezető               | Nem                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                   |
| Statikus teherbírás               | 100 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                 |
| Összsúly                          | 0,1 kg                |
| Teljes szélesség                  | 43 mm                 |

## VÁZ

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid                         |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa                  |
| Forgócsapágó    | Csap, forgatható                 |
| Szín            | Fehéralumínium (hasonló RAL9006) |
| Ellensúlyoz     | 25 mm                            |
| Körbeforgás     | 154 mm                           |
| Kupola átmérője | 23 mm                            |

## KERÉK

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                         |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező               |
| Csapágó                      | Siklócsapágó távtartóval         |
| Tengely                      | Szegecselt                       |
| Futófelület színe            | Fehéralumínium (hasonló RAL9006) |
| Kerék színe                  | Fehéralumínium (hasonló RAL9006) |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül       |
| Átmérő                       | 65 mm                            |
| Futófelület szélessége       | 8 mm                             |
| Tengely furat átmérője       | 0 mm                             |
| Kerékagy hossza              | 0 mm                             |
| Test szélessége              | 8 mm                             |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D                       |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm                       |

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Rendelési szám 00074553

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

