

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir profond (similaire au RAL9005)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	55 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	66 mm
Largeur du corps de roue	55 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	3,89 kg

ELASTECH


IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Numéro de commande 00834703
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 H.66

EAN 4031582319781

Numéro de commande 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.