

## AGILA

2470DYK125P30-11

EAN 4031582341720

Rendelési szám 00006085



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	160 mm
Teljes szélesség	60 mm
Összsúly	1,034 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapágy	Kúpos golyócsapágy
Kerék színe	Kék passzívált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	103,5 mm
Körbeforgás	207 mm
Kupola átmérője	60 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Tippek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

# AGILA

2470DYK125P30-11

EAN 4031582341720

Rendelési szám 00006085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

