

BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,14 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	36 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

