

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Objednáací číslo 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	30 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	810 kg
Nosnost 6 km/h	675 kg
Statický Nosnost	1350 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	6,904 kg

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Objednáací číslo 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

